

Garant

Mandrino portautensili a calettare con fessure per il canalino per il passaggio del lubrorefrigerante, SK 40 corto, Ø di serraggio D1: 4mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302362 4
GTIN	4067263778394
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Con 4 fessure per il canalino per il passaggio del lubrorefrigerante sul foro di serraggio.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Vantaggi:

Raffreddamento migliorato direttamente sul codolo dell'utensile. **Facile calettamento degli utensili con diametro di piccole dimensioni.**

Uso:

Per il serraggio di frese e punte con codolo cilindrico con tolleranza h6. Per apparecchi di calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ø Esterno D	17 mm
Ø Attacco D ₁	4 mm
Ø D ₂	12 mm
Adattatore	SK 40 corto

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Foro Balluffchip	sì
Foro per il lubrorefrigerante	sì
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico