



Fresa a spianare/ spallamenti NEODO, a manicotto, \varnothing DC / Numero taglienti Z: 80/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225760 80/12
GTIN	7291075440133
Classe articolo	19D

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura altamente efficiente per la spianatura e la fresatura di spallamenti a 90°. Per la sgrossatura e la semifinitura, in particolare di materiali in acciaio e ghisa. Versione economica grazie agli 8 taglienti per ciascun inserto. Alloggiamento dell'inserto estremamente stabile in sede a coda di rondine.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Descrizione tecnica

Serie	NEODO
Inserto adatto	SZ.U0804..
\varnothing Tagliente D_c	80 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Numero taglienti Z	12
Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	5 mm

Ø Foro di attacco	27 mm
Denominazione originale prodotto	S890 FSZ D080-12-27-R08
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi Modello 3	229696 3
--	----------