



Fresa a disco HELISLOT a manicotto, Ø DC / Zeff: 160/18mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227720 160/18
GTIN	7291075430882
Classe articolo	19D

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descrizione tecnica

Serie	HELI-SLOT
Ø Tagliente D_c	160 mm
Numero di inserti	18
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	18
Lunghezza collare L_1	35 mm

Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	45 mm
Ø Foro di attacco	40 mm
Larghezza fessura a_p	10 mm
Denominazione originale prodotto	FDN D160-10-40-XN09
Esecuzione del codolo	a manicotto
Tipo di prodotto	Fresa a disco

Accessori

Set di viti per inserti 5 pezzi Modello 3	229695 3
---	----------