



Fresa a disco HELISLOT a manicotto, Ø DC / Zeff: 80/10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227720 80/10
GTIN	7291075430851
Classe articolo	19D

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descrizione tecnica

Numero taglienti effettivi Z_{eff}	10
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	40 mm
Numero di inserti	10
Serie	HELI-SLOT
Ø Tagliente D_c	80 mm
Profondità di taglio massima $a_{e \text{ max}}$	22,5 mm

Lunghezza collare L_1	27 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Larghezza fessura a_p	10 mm
Denominazione originale prodotto	FDN D080-10-22-XN09
Esecuzione del codolo	a manicotto
Tipo di prodotto	Fresa a disco

Accessori

Set di viti per inserti 5 pezzi Modello 3	229695 3
---	----------