

**X.L...SR-D, SC3025, Tipo inserti: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	221933 12
GTIN	4059782505711
Classe articolo	28E

**Descrizione****Esecuzione:**

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descrizione tecnica**

Modello	GG
Tipo inserti	12
Codice ISO Inserto	XDLW120508-SR-D
Raggio programmato con $a_{p\max}$	2,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	SC3025
Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f_z$ per dente	0,3 - 2 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
GG(G)	idoneo	260 m/min	K
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		