



## Fresa a disco HELISLOT senza manicotto, $\varnothing$ DC / Zeff: 160/18mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227722 160/18
GTIN	7291075430806
Classe articolo	19D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

#### Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Descrizione tecnica

Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	18
Numero di inserti	18
$\varnothing$ Foro di attacco	40 mm
Serie	HELI-SLOT
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	14 mm
Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	51 mm

Ø Tagliente $D_c$	160 mm
Larghezza fessura $a_p$	10 mm
Denominazione originale prodotto	SDN D160-10-40-XN09
Esecuzione del codolo	a manicotto
Tipo di prodotto	Fresa a disco

---

## Accessori

Set di viti per inserti 5 pezzi Modello 3	229695 3
---	----------