



Fresa a disco HELISLOT senza manicotto, Ø DC / Zeff: 100/10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227714 100/10
GTIN	7291075335569
Classe articolo	19D

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	100 mm
Larghezza fessura a_p	14 mm
Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	23 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	10
Numero di inserti	10
Ø Foro di attacco	32 mm

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	18 mm
Serie	HELI-SLOT
Denominazione originale prodotto	SDN D100-14-32-XN13
Esecuzione del codolo	a manicotto
Tipo di prodotto	Fresa a disco

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229697 1
-----------------------------	----------