



Fresa ad alto avanzamento LOGIQ4FEED, a manicotto, Ø DC / Numero taglienti Z: 50/7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221106 50/7
GTIN	7291075393378
Classe articolo	19D

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo sistema di fresatura ad alta avanzamento per una sgrossatura efficiente, soprattutto per la lavorazione di cavità profonde, ad esempio nella produzione di utensili e stampi, nonché nell'industria aerospaziale. L'inserto autoregistrante ha un tagliente secondario che garantisce prestazioni di taglio superiori in caso di immersione inclinata.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Descrizione tecnica

Ø Foro di attacco	22 mm
Fresatura a interpolazione Ø D _{max} .	99 mm
Ø D ₃	42,6 mm
Lunghezza rampa L per α _{max} .	73,66 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Fz Helix	0,8

Ø Tagliente D_c	50 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	92,6 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	0,7 grado
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Fresatura a interpolazione a_p	0,8 mm
Numero taglienti Z	7
Inserto adatto	XNMU040310..
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	17 grado
Denominazione originale prodotto	FFX4 FD050-7-22-04
Esecuzione del codolo	a manicotto
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese a copiare

Accessori

Set di viti per inserti 5 pezzi Modello 2	229695 2
---	----------