


X.LT..ER-D41, X400, Tipo inserti: 09mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221925 09
GTIN	4059782506404
Classe articolo	28F

Descrizione
Esecuzione:

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Tipo inserti	09
Codice ISO Inserto	XDLW090408-SR-D
Raggio programmato con $a_{p\max}$	2,01 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	X400
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f_z per dente	0,2 - 1,8 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	260 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		