


SYHU 0704ADN, IC830, Modello: ST900

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222511 ST900
GTIN	7291075311747
Classe articolo	19A

Descrizione
Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti. Notevole smusso di spianatura per qualità delle superfici elevate. Angolo di spoglia superiore positivo per una rottura ottimale dei trucioli.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo. Valori indicativi per $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Descrizione tecnica

Serie	DOVE-IQ-MILL
Avanzamento f_z per dente	0,2 mm
Spessore inserto E	4,76 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Geometria	ADN
Denominazione originale prodotto	IQ845 SYHU 0704ADN IC830
Codice ISO Inserto	SYHU 0704ADN

Tipo	IC830
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	170 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	130 m/min	P
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		