

**XNMU 130608PNN-MM, IC5400, Modello: ST900****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227741 ST900
GTIN	7291075311334
Classe articolo	19A

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Esecuzione molto robusta, spessore speciale dell'inserto. Elevata sicurezza dei processi grazie alla posizione di installazione positiva nella sede dell'inserto. Eccellente controllo e rimozione dei trucioli.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo. Valori indicativi per a_e max.

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Serie	HELI-SLOT
Avanzamento f_z	0,15 mm
Codice ISO Inserto	XNMU 130608PNN-MM
Modello	ST900
Geometria	PNN-MM

Denominazione originale prodotto	XNMU 130608PNN-MM IC5400
Tipo	IC5400
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	260 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	220 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	200 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	170 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		