


**XNMU 040310HP, IC830, Modello: INOX**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	221201 INOX
GTIN	7291075393460
Classe articolo	19A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Inserto bilaterale con 4 taglienti. Con tagliente secondario.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,6...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 0,8 \text{ mm}$ .

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f_z$	0,8 mm
Codice ISO Inserto	XNMU 040310HP
Raggio programmato con $a_{p \text{ max}}$	1,8 mm
Modello	INOX
Serie	LOGIQ4FEED
Geometria	HP
Denominazione originale prodotto	FFX4 XNMU 040310HP IC830

Tipo	IC830
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	30 m/min	S
Inconel	limitatamente adatta	25 m/min	S
a umido max.	idonea		