


**SYHU 0704ADN-MM, IC5400, Modello: ST900**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	222512 ST900
GTIN	7291075311785
Classe articolo	19A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Inserto bilaterale con 8 taglienti. Notevole smusso di spianatura per qualità delle superfici elevate. Angolo di spoglia superiore positivo per una rottura ottimale dei trucioli.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo. Valori indicativi per  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,6$  mm.

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,8 mm
Serie	DOVE-IQ-MILL
Spessore inserto E	4,76 mm
Avanzamento $f_z$ per dente	0,2 mm
Geometria	ADN-MM
Denominazione originale prodotto	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400
Codice ISO Inserto	SYHU 0704ADN-MM

Tipo	IC5400
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	170 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	130 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		