


SZMU 080412PNRMM, IC845, Modello: ST900

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225802 ST900
GTIN	7291075440041
Classe articolo	19A

Descrizione
Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Geometria di taglio speciale per tagli delicati, così da ridurre il consumo di energia durante la lavorazione.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 5,0 \text{ mm}$.

Descrizione tecnica

Serie	NEODO
Modello	ST900
Avanzamento f_z per dente	0,25 mm
Geometria	PNR-MM
Denominazione originale prodotto	S890 SZMU 080412PNRMM IC845
Codice ISO Inserto	SZMU 080412PNRMM

Tipo	IC845
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	120 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	110 m/min	P
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		