


TPKT 1003PDR, IC5400, Modello: ST900

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226503 ST900
GTIN	7291075313680
Classe articolo	19A

Descrizione
Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z	0,15 mm
Codice ISO Inserto	TPKT 1003PDR
Serie	HELI3MILL
Geometria	PDR
Denominazione originale prodotto	HM390 TPKT 1003PDR IC5400
Tipo	IC5400
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	320 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	280 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	260 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	240 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	220 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		