



## TPCT 1003PDR, IC808, Modello: ST900



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226504 ST900
GTIN	7291075313642
Classe articolo	19A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

#### Nota:

Valori indicativi per  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Serie	HELI3MILL
Avanzamento $f_z$	0,15 mm
Codice ISO Inserto	TPKT 1003PDR
Geometria	PDR
Denominazione originale prodotto	HM390 TPCT 1003PDR IC808
Tipo	IC808
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	280 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	260 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	240 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	220 m/min	P
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		