



**SZMU 080408PNRHP, IC830, Modello: INOX**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	225806 INOX
GTIN	7291075460414
Classe articolo	19A

**Descrizione**

**Esecuzione:**

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Geometria di taglio speciale per tagli delicati, così da ridurre il consumo di energia durante la lavorazione.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.  
Valori indicativi per  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 5,0 \text{ mm}$ .

**Descrizione tecnica**

Modello	INOX
Serie	NEODO
Avanzamento $f_z$ per dente	0,15 mm
Geometria	PNR-HP
Denominazione originale prodotto	S890 SZMU 080408PNRHP IC830
Codice ISO Inserto	SZMU 080408PNRHP

Tipo	IC830
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	120 m/min	M
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		