


X.LT...ER-D721, GH2, Tipo inserti: 06mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221920 06
GTIN	4059782506497
Classe articolo	28E

Descrizione
Esecuzione:

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Descrizione tecnica

Modello	Alluminio
Tipo inserti	06
Codice ISO Inserto	XPLT060308-ER-D721
Raggio programmato con $a_{p\max}$	1,37 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	GH2
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f_z per dente	0,2 - 1,5 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	800 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	600 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatto		