

**X.LW...SR-S, SC6525, Tipo inserti: 06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	221926 06
GTIN	2050001742551
Classe articolo	28E

Descrizione**Esecuzione:**

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Descrizione tecnica

Tipo inserti	06
Modello	ST1400
Codice ISO Inserto	XPLW060308-SR-D
Raggio programmato con $a_{p \max}$	1,37 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	SC6525
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f_z per dente	0,2 - 3 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	340 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	155 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		