


**XNMU 040310T, IC810, Modello: GGG**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	221208 GGG
GTIN	7291075393439
Classe articolo	19A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Inserto bilaterale con 4 taglienti. Con tagliente secondario.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,6...1 \times D / a_p \text{ max} = 0,8 \text{ mm}$ .

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Raggio programmato con $a_{p \text{ max}}$	1,8 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Avanzamento $f_z$	0,8 mm
Modello	GGG
Codice ISO Inserto	XNMU 040310T
Geometria	T
Denominazione originale prodotto	FFX4 XNMU 040310T IC810

Tipo	IC810
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
GG(G)	idonea	200 m/min	K
a umido max.	idonea		