

**X.LW...SR-S, SC6525, Tipo inserti: 09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	221926 09
GTIN	2050001735188
Classe articolo	28E

**Descrizione****Esecuzione:**

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descrizione tecnica**

Modello	ST1400
Tipo inserti	09
Codice ISO Inserto	XDLW090408-SR-D
Raggio programmato con $a_{p\max}$	2,01 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	SC6525
Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f_z$ per dente	0,2 - 3 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	340 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	155 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		