

**XNMU 090408-PNTN, IC830, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227783 INOX
GTIN	7291075426892
Classe articolo	19A

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Esecuzione molto robusta, spessore speciale dell'inserto. Elevata sicurezza dei processi grazie alla posizione di installazione positiva nella sede dell'inserto. Eccellente controllo e rimozione dei trucioli.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo. Valori indicativi per a_e max.

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Serie	HELI-SLOT
Modello	INOX
Codice ISO Inserto	XNMU 090408-PNTN
Avanzamento f_z	0,1 mm
Geometria	PNTN

Denominazione originale prodotto	XNMU 090408-PNTN IC830
Tipo	IC830
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idonea	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	50 m/min	S
a umido max.	idonea		