



Fresa a spianare 47,5° MFPN45, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 125/13mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222800 125/13
GTIN	4960664602520
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Frese a spianare ad alte prestazioni con inserti pentagonali bilaterali. La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

Descrizione tecnica

Ø Foro di attacco	40 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	63 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Ø Esterno massimo D_{max}	138 mm
Ø Tagliente D_c	125 mm
Vite inserto	229701
Inserto adatto	PN.. 1205

Numero taglienti Z	13
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	47,5 grado
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Vite di serraggio	229701
-------------------	--------