

**XNMU 090408-PNTN, IC808, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227784 UNI
GTIN	7291075426885
Classe articolo	19A

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Esecuzione molto robusta, spessore speciale dell'inserto. Elevata sicurezza dei processi grazie alla posizione di installazione positiva nella sede dell'inserto. Eccellente controllo e rimozione dei trucioli.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo. Valori indicativi per a_e max.

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Serie	HELI-SLOT
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	XNMU 090408-PNTN
Geometria	PNTN
Denominazione originale prodotto	XNMU 090408-PNTN IC808

Tipo	IC808
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	240 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	210 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	190 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	80 m/min	M
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		