



XNMU 040310RM-T, IC808, Modello: UNI



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221210 UNI
GTIN	7291075393491
Classe articolo	19A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 4 taglienti. Con tagliente secondario.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 0,8 \text{ mm}$.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	XNMU 040310RM-T
Raggio programmato con $a_{p \text{ max}}$	1,8 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Modello	UNI
Geometria	RM-T
Denominazione originale prodotto	FFX4 XNMU 040310RM-T IC808
Tipo	IC808

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	220 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	200 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	190 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	80 m/min	M
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		
Aria	idonea		