



## Fresa a spianare 47,5° MFPN45, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 63/6mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222800 63/6
GTIN	4960664602490
Classe articolo	250

### Descrizione

#### Esecuzione:

Frese a spianare ad alte prestazioni con inserti pentagonali bilaterali. La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

### Descrizione tecnica

Inserto adatto	PN.. 1205
Ø Tagliente $D_c$	63 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	6 mm
Vite inserto	229701
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	40 mm
Ø Esterno massimo $D_{\text{max}}$	76 mm
Numero taglienti Z	6

Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	47,5 grado
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese a spianare

---

## Accessori

Vite di serraggio	229701
-------------------	--------