


**SZMU 080408PNRMM, IC808, Modello: UNI**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	225812 UNI
GTIN	7291075460377
Classe articolo	19A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Geometria di taglio speciale per tagli delicati, così da ridurre il consumo di energia durante la lavorazione.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Valori indicativi per  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 5,0 \text{ mm}$ .

**Descrizione tecnica**

Modello	UNI
Serie	NEODO
Geometria	PNR-MM
Denominazione originale prodotto	S890 SZMU 080408PNRMM IC808
Codice ISO Inserto	SZMU 080408PNRMM
Tipo	IC808

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	170 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	150 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	80 m/min	M
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		