



SZMU 080412PNRMM, IC830, Modello: UNI



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225813 UNI
GTIN	7291075460391
Classe articolo	19A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Geometria di taglio speciale per tagli delicati, così da ridurre il consumo di energia durante la lavorazione.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 5,0 \text{ mm}$.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Serie	NEODO
Geometria	PNR-MM
Denominazione originale prodotto	S890 SZMU 080412PNRMM IC830
Codice ISO Inserto	SZMU 080412PNRMM
Tipo	IC830

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	170 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	80 m/min	M
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		