


**SYHU 0704ADTN, IC5100, Modello: GG**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	222519 GG
GTIN	7291075311792
Classe articolo	19A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Inserto bilaterale con 8 taglienti. Notevole smusso di spianatura per qualità delle superfici elevate. Angolo di spoglia superiore positivo per una rottura ottimale dei trucioli.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo. Valori indicativi per  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,6$  mm.

**Descrizione tecnica**

Serie	DOVE-IQ-MILL
Avanzamento $f_z$ per dente	0,25 mm
Spessore inserto E	4,76 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Geometria	ADTN
Denominazione originale prodotto	IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100
Codice ISO Inserto	SYHU 0704ADTN

Tipo	IC5100
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
GG	idonea	300 m/min	K
GGG	limitatamente adatta	220 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		