

**TDKT 150516-PDR, IC830, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	226583 UNI
GTIN	7291075312805
Classe articolo	19A

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Serie	HELI3MILL
Codice ISO Inserto	TDKT 150520-PDR
Raggio di curvatura	1,6 mm
Modello	UNI
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Geometria	PDR
Denominazione originale prodotto	HM390 TDKT 150516-PDR IC830

Tipo	IC830
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	220 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	200 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	90 m/min	M
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		