


**CCMT 09T302, Tipo: IC807****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260101 IC807
GTIN	7291075350982
Classe articolo	26B

Descrizione**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,1 - 2 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,06 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	30 - 80 m/min
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Serie	ISOTURN
Tipo	IC807

Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M
Rompitrucioli	F3M
Denominazione originale prodotto	CCMT 09T302-F3M IC807
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura