

**DCMT 11T304, Tipo: IC807****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260393 IC807
GTIN	7291075338140
Classe articolo	26B

**Descrizione****Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_p$	0,15 - 2 mm
Rompitrucioli	F3P
Tipo	IC807
Serie	ISOTURN
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 245 m/min

Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Denominazione originale prodotto	DCMT 11T304-F3P IC807
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura