

**DCMT 11T308, Tipo: IC807****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260513 IC807
GTIN	7291075423778
Classe articolo	26B

Descrizione**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	30 - 80 m/min
Profondità di taglio a_p	0,8 - 3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	M3M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm

Materiale da taglio	HM
Tipo	IC807
Serie	ISOTURN
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Denominazione originale prodotto	DCMT 11T308-M3M IC807
Tipo di prodotto	Insero per tornitura