

**DCMT 11T308, Tipo: IC807****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260513 IC807  |
| GTIN            | 7291075423778 |
| Classe articolo | 26B           |

**Descrizione****Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 30 - 80 m/min     |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,8 - 3 mm        |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                 |
| Codice ISO Inserto                               | DCMT 11T308       |
| Impiego principale                               | M                 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura          |
| Rompitrucioli                                    | M3M               |
| Avanzamento f                                    | 0,1 - 0,3 mm/gir, |
| Raggio di curvatura                              | 0,8 mm            |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Materiale da taglio              | HM                     |
| Tipo                             | IC807                  |
| Serie                            | ISOTURN                |
| Condizione di taglio             | leggermente interrotto |
| Denominazione originale prodotto | DCMT 11T308-M3M IC807  |
| Tipo di prodotto                 | Insero per tornitura   |