

**Fresa a spianare 47,5° MFPN45, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:
250/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	222800 250/12
GTIN	4960664602414
Classe articolo	250

Descrizione**Esecuzione:**

Frese a spianare ad alte prestazioni con inserti pentagonali bilaterali. La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

Descrizione tecnica

Sottopiacchetta	229750
Inserto adatto	PN.. 1205
Ø Foro di attacco	60 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	63 mm
Vite inserto	229700
Ø Tagliente D_c	250 mm
Ø Esterno massimo D_{max}	263 mm

Vite di serraggio per sottoplacchetta	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	6 mm
Numero taglienti Z	12
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	47,5 grado
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Sottoplacchetta	229750
Vite di serraggio	229702
Vite di serraggio	229700