

**VCMT 160404, Tipo: IC807****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261392 IC807
GTIN	7291075338362
Classe articolo	26B

**Descrizione****Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Rompitrucioli	F3P
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 245 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	IC807
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 1,8 mm

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Serie	ISOTURN
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Denominazione originale prodotto	VCMT 160404-F3P IC807
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura