

**DCMT 11T308, Tipo: IC807****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260512 IC807
GTIN	7291075485899
Classe articolo	26B

**Descrizione****Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,8 - 3 mm
Serie	ISOTURN
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 245 m/min
Rompitrucioli	M3P
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	IC807
Materiale da taglio	HM
Denominazione originale prodotto	DCMT 11T308-M3P IC807
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura