

**DCMT 11T304, Tipo: IC807****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260511 IC807
GTIN	7291075423761
Classe articolo	26B

**Descrizione****Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Tipo	IC807
Profondità di taglio $a_p$	0,8 - 3 mm
Rompitrucioli	M3M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Serie	ISOTURN
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	30 - 80 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M

Codice ISO Insetto	DCMT 11T304
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Denominazione originale prodotto	DCMT 11T304-M3M IC807
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura