



CNMG 120404, Tipo: IC8150

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250070 IC8150 |
| GTIN | 7291075319569 |
| Classe articolo | 26B |

Descrizione
Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Codice ISO Inserto | CNMG 120404 |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Rompitrucioli | F3P |
| Tipo | IC8150 |
| Materiale da taglio | HM |
| Avanzamento f | 0,05 - 0,25 mm/gir, |
| Impiego principale | P |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |

| | |
|--|------------------------|
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 180 - 400 m/min |
| Condizione di taglio | continuo |
| Profondità di taglio a_p | 0,4 - 3,5 mm |
| Denominazione originale prodotto | CNMG 120404-F3P IC8150 |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |