



CNMG 120408, Tipo: IC8150

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250071 IC8150
GTIN	7291075319620
Classe articolo	26B

Descrizione
Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	F3P
Tipo	IC8150
Profondità di taglio a_p	0,4 - 3,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,

Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Denominazione originale prodotto	CNMG 120408-F3P IC8150
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura