



DNMG 150604, Tipo: IC6025



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250730 IC6025
GTIN	7291075341898
Classe articolo	26B

Descrizione

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	F3M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	IC6025
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 230 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Denominazione originale prodotto	DNMG 150604-F3M IC6025
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura