



CNMG 120408, Tipo: IC6025



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250271 IC6025
GTIN	7291075305616
Classe articolo	26B

Descrizione

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 230 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,85 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucioli	M3M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	IC6025
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Materiale da taglio	HM

Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Avanzamento f	0,17 - 0,5 mm/gir,
Denominazione originale prodotto	CNMG 120408-M3M IC6025
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura