



DNMG 150604, Tipo: IC8150



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250730 IC8150
GTIN	7291075319989
Classe articolo	26B

Descrizione

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Rompitruccioli	F3P
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,4 - 3,5 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,25 mm/gir,

Impiego principale	P
Tipo	IC8150
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Denominazione originale prodotto	DNMG 150604-F3P IC8150
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura