

**DNMG 150608, Tipo: IC6015****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250731 IC6015
GTIN	7291075341904
Classe articolo	26B

Descrizione**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	F3M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 300 m/min
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Tipo	IC6015

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Denominazione originale prodotto	DNMG 150608-F3M IC6015
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura