

**VNMG 160404, Tipo: IC6025****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251790 IC6025
GTIN	7291075350883
Classe articolo	26B

Descrizione**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Rompitrucioli	F3M
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 230 m/min
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	IC6025
Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Denominazione originale prodotto	VNMG 160404-F3M IC6025
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura