

**VNMG 160404, Tipo: IC6015****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251790 IC6015
GTIN	7291075350876
Classe articolo	26B

**Descrizione****Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 300 m/min
Tipo	IC6015
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	F3M
Materiale da taglio	HM

Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Denominazione originale prodotto	VNMG 160404-F3M IC6015
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura