


WNMG 080404, Tipo: IC8250

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 252120 IC8250 |
| GTIN | 7291075329254 |
| Classe articolo | 26B |

Descrizione
Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------|
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 150 - 380 m/min |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 6 |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | WNMG 080404 |
| Avanzamento f | 0,15 - 0,6 mm/gir, |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 4 mm |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Rompitrucioli | M3P |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Impiego principale | P |
| Tipo | IC8250 |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Denominazione originale prodotto | WNMG 080404-M3P IC8250 |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |