

Garant**XDLT 070308 ER, HB7635, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 212934 INOX |
| GTIN | 4045197581587 |
| Classe articolo | 21A |

Descrizione**Nota:**Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$.**Descrizione tecnica**

| | |
|---|----------------|
| Modello | INOX |
| Codice ISO Inserto | XDLT 070308 ER |
| Raggio programmato con $a_{p \max}$ | 1,58 mm |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Tipo | HB7635 |
| Materiale da taglio | HM |
| Profondità di taglio massima $a_{p \max}$ | 0,85 mm |
| Avanzamento f_z per dente | 0,72 mm |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | 150 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | idoneo | 110 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | idoneo | 45 m/min | S |
| a umido max. | limitatamente adatto | | |
| a secco | idoneo | | |