

**WNMG 080408, Tipo: IC8250****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251991 IC8250
GTIN	7291075319392
Classe articolo	26B

Descrizione**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,08 - 0,25 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	F3P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 380 m/min
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2,5 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo	IC8250
Raggio di curvatura	0,8 mm
Denominazione originale prodotto	WNMG 080408-F3P IC8250
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura