

Garant

**Frese ad alto avanzamento Feedking, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:
80/6mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212910 80/6
GTIN	4045197514370
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Geometria dei taglienti ad azione **dinamica** per i massimi valori di avanzamento. Massima silenziosità grazie ad **alloggiamento per inserti autostabilizzante**. **Geometria ottimizzata** per **minore forza di taglio e minore carico radiale**.

Vantaggi:

Particolarmente economiche grazie agli inserti **a 4 taglienti estremamente stabili**.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

Descrizione tecnica

Ø D ₃	59 mm
Profondità di taglio massima a _{p,max}	1,8 mm
Inserto adatto	XD.. 120408
Ø Tagliente D _c	80 mm

Ø Foro di attacco	32 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	50 mm
Set di viti per inserti	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Numero taglienti Z	6
Passaggio interno per LR	sì
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{min.}}$	139 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{max.}}$	158 mm
Fresatura a interpolazione a_p	1,85 mm
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\text{max.}}$	58,5 mm
Angolo rampa $\alpha_{\text{max.}}$	0,29 grado
Serie	FeedKing
Angolo di regolazione κ	12 grado
Fz Helix	0,7
Esecuzione del codolo	a manicotto
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8
Set di viti per inserti 10 pezzi	219800